


Ripartitore a Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS



Applicazione	
Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Applicazione	connessione logica AND
Senza silicone	si
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	4
Capacità di corrente totale [A]	4
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente	cULus: ...65 °C
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-25...55
Umidità di immagazzinamento [%]	10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata	1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici	
Peso [g]	36,6
Materiali	Corpo: PA arancione; Guarnizione: FKM

EBC118



Ripartitore a Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Materiale dado

ottone, nichelato


Osservazioni

Quantità

1 pezzo


Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x M12; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento

