EBC139

Ripartitore centrale

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS



Applicazione		
Particolarità		contatti dorati
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	15...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso	[A]	2
Capacità di corrente totale	[A]	2
Uscite		
Modello elettrico		PNP

EBC139

Ripartitore centrale

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80	
Temperatura ambiente mobile	[°C]	-5...60	
Grado di protezione		IP 67; IP 68; (1 m / 7 giorni)	
Dati meccanici			
Peso	[g]	150,5	
Materiali		PBT-GF20; ottone nichelato	
Materiale corpo		PBT-GF 20 / ottone, nichelato	
Numero ingressi ripartitori centrali		10	
Tipo di connettore		M8	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	10 x LED, giallo
		Funzionamento	1 x LED, verde
Accessori			
Accessori opzionali		Cappuccio di protezione: M8, E73005	
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8; codifica: A; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm



EBC139

Ripartitore centrale

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Collegamento