


# EBT005



## Ripartitore centrale

ZDO8H050VAS000---KA



### Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	2
Capacità di corrente totale [A]	12

### Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

# EBT005



## Ripartitore centrale

ZDO8H050VAS000---KA

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura ambiente mobile [°C]	-5...60
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Peso [g]	404,5
Dimensioni [mm]	49,4 x 60 x 187
Materiali	ottone nichelato; Corpo: PBT-GF30
Numero ingressi ripartitori centrali	8
Tipo di connettore	M12
Accessori	
Fornitura	Cappucci di protezione: 2 etichette: 10 utensile di montaggio per morsetti a molla
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico - Collegamento	
Morsetti, segnale: 16 x 0,34...0,75 mm <sup>2</sup> ; Pressacavo: M20x1,5	
Morsetti, Tensione di alimentazione: 3 x 0,34...1,5 mm <sup>2</sup>	
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm	


# EBT005



## Ripartitore centrale

ZDO8H050VAS000---KA

### Collegamento



### Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 8 x M12; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm