





Cavo di collegamento cablato con morsetteria

BasicCable/Display 10m



Applicazione	
Modello	cavo, per BasicController e BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
Applicazione	Tensione di alimentazione; CAN-bus
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente	[°C] -40...85
Dati meccanici	
Peso	[g] 364,5
Osservazioni	
Osservazioni	Le resistenze di terminazione CAN-bus (120 ohm) sono integrate nella morsetteria per temporizzatore standard e nel connettore M12
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico	
Cavo: 10 m; 5 x 0,34 mm²	
Collegamento	



Colori dei fili conduttori :

BK = nero
BN = marrone
BU = blu
GY = grigio
WH = bianco

Connettore: 1 x M12