EC3158

Antenna combinata per navigazione e sistema radiomobile

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna



Dati elettrici		
Corrente assorbita	[mA]	< 24
Interfacce		
GNSS		
Banda di frequenza		GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)
Nota per le interfacce		Tensione di esercizio: 3...5,5 V DC
		Impedenza: 50 Ohm
		Polarizzazione: RHCP
		verticale
		LNA: 27 ± 1 dB
		Rauschzahl: 2.2 dB
Rete mobile		
Banda di frequenza		698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz
Nota per le interfacce		Impedenza: 50 Ohm
		Polarizzazione: lineare verticale
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado di protezione		IP 6K6
Dati meccanici		
Peso	[g]	366
Tipo di montaggio		Gewinde

EC3158

Antenna combinata per navigazione e sistema radiomobile

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Dimensioni	[mm]	80 x 124 x 31
Materiali		PC nero
Coppia di serraggio	[Nm]	< 5

Osservazioni

Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico - GPS

Cavo: 3 m

Connettore: 1 x FAKRA

Collegamento elettrico - GSM

Cavo: 3 m

Connettore: 1 x FAKRA