




Cavo di collegamento

VDOAH030MSS03,5H03STAH030MSS



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Temperatura ambiente mobile	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici		
Peso	[g]	135,6
Dimensioni	[mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
Materiali		Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM
Materiale dado		ottone, nichelato
Idoneità della catena portacavi		si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

**Cavo di collegamento**

VDOAH030MSS03,5H03STAH030MSS


Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

**Collegamento elettrico**Cavo: 3,5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Collegamento****Collegamento elettrico - Presa**

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

