




## Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGF030MSS0005H03



### Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone	si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	3

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente	cULus: ...80
Temperatura ambiente mobile [°C]	-25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso	cULus: ...80
Grado di protezione	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

### Dati meccanici

Peso [g]	111,5
Dimensioni [mm]	10 x 10 x 36
Materiali	Corpo: TPU arancione
Materiale dado	ottone, nichelato
Idoneità della catena portacavi	si

# EVC480



## Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGF030MSS0005H03

Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s <sup>2</sup>
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm



### Collegamento

1	BN
3	BU
4	BK

Colori dei fili conduttori :  
BK = nero  
BN = marrone  
BU = blu