




Cavo di collegamento a Y per trigger

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC/DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale	[A]	3
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Temperatura ambiente mobile	[°C]	-25...90
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...55
Umidità di immagazzinamento	[%]	10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata		1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici		
Peso	[g]	74,6
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Materiale guarnizione		viton

EVC847



Cavo di collegamento a Y per trigger

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS


Numero ingressi ripartitori centrali	2	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni

Note	Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"
Quantità	1 pezzo


Collegamento elettrico - connettore C

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento elettrico

Collegamento






Cavo di collegamento a Y per trigger

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

Collegamento elettrico - Presa A

Cavo: 0,4 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: viton; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento elettrico - Presa B

Cavo: 0,4 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: viton; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

