


EVC854



Cavo per connessione a Y

YSDGHBD0MSS00,1HBDSTGH030MSS

Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	24 DC
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente totale [A]	3

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dati meccanici

Peso [g]	53
Materiale corpo	TPU / TPU
Materiale dado	ottone, nichelato
Materiale guarnizione	viton
Tipo di connettore	M12
Idoneità della catena portacavi	si

EVC854



Cavo per connessione a Y

YSDGHB0MSS00,1HBDSTGH030MSS

Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	Raggio di curvatura con installazione fissa	min. 5 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m > 2 Mio.

Osservazioni

Note	Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore C


Connettore: M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, arancione; Fermo: dado, ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm; Rispettare il valore massimo della controparte!



Collegamento elettrico

Cavo: 0,1 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento






Cavo per connessione a Y

YSDGHBDMSS00,1HBDSTGH030MSS

Collegamento elettrico - connettore A

Connettore: M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, arancione; Fermo: dado, ottone, nichelato; Guarnizione: viton; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm; Rispettare il valore massimo della controparte!



Collegamento elettrico - Presa B

Connettore: M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, arancione; Fermo: dado, ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm; Rispettare il valore massimo della controparte!

