


## Cavo di collegamento

VDOGF030MSS0005H03STAH030MSS

Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"



| Applicazione                    |                                                                                 |                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Particolarità                   | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |                             |
| Senza silicone                  | si                                                                              |                             |
| Dati elettrici                  |                                                                                 |                             |
| Tensione di esercizio           | [V]                                                                             | < 50 AC / < 60 DC           |
| Classe di isolamento            |                                                                                 | III                         |
| Capacità di corrente totale     | [A]                                                                             | 3                           |
| Condizioni ambientali           |                                                                                 |                             |
| Temperatura ambiente            | [°C]                                                                            | -25...90                    |
| Temperatura ambiente mobile     | [°C]                                                                            | -25...90                    |
| Grado di protezione             |                                                                                 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| Test / Certificazioni           |                                                                                 |                             |
| Certificazione UL               | Ta                                                                              | 75 °C                       |
| Dati meccanici                  |                                                                                 |                             |
| Peso                            | [g]                                                                             | 153,8                       |
| Materiali                       | Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM                                          |                             |
| Materiale dado                  | ottone, nichelato                                                               |                             |
| Idoneità della catena portacavi | si                                                                              |                             |



## Cavo di collegamento

VDOG030MSS0005H03STAH030MSS

|                                 |                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idoneità della catena portacavi | raggio di piegatura con utilizzo flessibile | min. 10 x diametro del cavo                                                                     |
|                                 | velocità di spostamento                     | max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                 | cicli di piegatura                          | > 5 Mio.                                                                                        |
|                                 | sollecitazione alla torsione                | ± 180 °/m                                                                                       |

## Osservazioni

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Note     | Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download" |
| Quantità | 1 pezzo                                                     |

## Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



## Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

## Collegamento



## Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm

