EVC02E

Convertitore PNP-NPN

Converter PNP-NPN SIGNAL PIN 2

Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"



CE

Applicazione		
Particolarità		senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Adatto alla verniciatura		si
Dati elettrici		
Tolleranza della tensione di esercizio	[%]	10
Tensione di esercizio	[V]	< 24 DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale	[A]	0,1
Uscite		
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura ambiente mobile	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici		
Peso	[g]	179
Dimensioni	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiali		Corpo: TPU nero; Guarnizione: FKM
Materiale dado		ottone, nichelato

EVC02E

Convertitore PNP-NPN

Converter PNP-NPN SIGNAL PIN 2

Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni

Osservazioni	per sensori secondo IEC 60947-5-2 con funzione NC
Note	Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco