




Cavo di collegamento

VDOAH032MSS00,3H03STAF040MSS

Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"



Applicazione

| | |
|----------------|---|
| Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
| Senza silicone | si |

Dati elettrici

| | |
|---------------------------------|------------|
| Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
| Classe di isolamento | III |
| Capacità di corrente totale [A] | 3 |

Uscite

| | |
|-------------------|-----|
| Modello elettrico | PNP |
|-------------------|-----|

Condizioni ambientali

| | |
|--|-----------------------------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
| Indicazioni per la temperatura ambiente | cULus: ...75 °C |
| Temperatura ambiente mobile [°C] | -25...90 |
| Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso | cULus: ...75 °C |
| Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

Test / Certificazioni

| | |
|-------------|-------|
| MTTF [anni] | 20027 |
|-------------|-------|

Dati meccanici

| | |
|-----------------|----------------|
| Peso [g] | 36,7 |
| Dimensioni [mm] | 25 x 10 x 25,5 |

EVC382



Cavo di collegamento

VDOAH032MSS00,3H03STAF040MSS

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Materiali | Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM | |
| Materiale dado | ottone, nichelato | |
| Idoneità della catena portacavi | si | |
| Idoneità della catena portacavi | raggio di piegatura con utilizzo flessibile | min. 10 x diametro del cavo |
| | velocità di spostamento | max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ² |
| | cicli di piegatura | > 5 Mio. |
| | sollecitazione alla torsione | ± 180 °/m |

Elementi di indicazione e comando

| | | |
|-------------|-----------------------|-----------------|
| Indicazione | Stato di commutazione | 1 x LED, giallo |
| | Funzionamento | 1 x LED, verde |

Osservazioni

| | | |
|----------|---|--|
| Note | Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download" | |
| Quantità | 1 pezzo | |

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



EVC382



Cavo di collegamento

VDOAH032MSS00,3H03STAF040MSS

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

