

# EVF488



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAP0020P04



| Applicazione                                                             |                                                                                 |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Particolarità                                                            | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |                                     |
| Applicazione                                                             | settori igienici e bagnati dell'industria alimentare                            |                                     |
| Senza silicone                                                           | sì                                                                              |                                     |
| Dati elettrici                                                           |                                                                                 |                                     |
| Tensione di esercizio                                                    | [V]                                                                             | < 250 AC / < 300 DC                 |
| Classe di isolamento                                                     |                                                                                 | II                                  |
| Capacità di corrente totale                                              | [A]                                                                             | 4                                   |
| Condizioni ambientali                                                    |                                                                                 |                                     |
| Temperatura ambiente                                                     | [°C]                                                                            | -25...100                           |
| Temperatura ambiente mobile                                              | [°C]                                                                            | 0...100                             |
| Temperatura di immagazzinamento                                          | [°C]                                                                            | -25...55                            |
| Umidità di immagazzinamento                                              | [%]                                                                             | 10...100                            |
| Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata |                                                                                 | 1K22/ DIN 60721-3-1                 |
| Grado di protezione                                                      |                                                                                 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K         |
| Dati meccanici                                                           |                                                                                 |                                     |
| Peso                                                                     | [g]                                                                             | 1343                                |
| Dimensioni                                                               | [mm]                                                                            | 31,5 x 15,5 x 38                    |
| Materiali                                                                |                                                                                 | PP senza alogeno; Guarnizione: EPDM |
| Materiale corpo                                                          |                                                                                 | PP                                  |
| Materiale dado                                                           |                                                                                 | 1.4404 (AISI 316L)                  |



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAP0020P04

|                                 |                                             |                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Idoneità della catena portacavi | si                                          |                                                                                     |
| Idoneità della catena portacavi | raggio di piegatura con utilizzo flessibile | min. 10 x diametro del cavo                                                         |
|                                 | velocità di spostamento                     | max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s² |
|                                 | cicli di piegatura                          | > 1 Mio.                                                                            |
|                                 | sollecitazione alla torsione                | ± 180 °/m                                                                           |

### Osservazioni


Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico

Cavo: 20 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PP; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK = nero  
 BN = marrone  
 BU = blu  
 WH = bianco