




Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040VAS0020P04STGN040VAS



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi
Modello		cavo Ethernet, codificato D
Applicazione		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; settori igienici e bagnati dell'industria alimentare
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	30 AC / 60 DC
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente totale	[A]	4
Capacità di corrente totale (UL)	[A]	1,66
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Indicazioni per la temperatura ambiente		cULus: ...65 °C
Temperatura ambiente mobile	[°C]	0...80
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso		cULus: ...65 °C
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...55
Umidità di immagazzinamento	[%]	10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata		1K22/ DIN 60721-3-1



Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040VAS0020P04STGN040VAS

Grado di protezione	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
---------------------	-----------------------------

Dati meccanici

Peso	[g]	1293,5
Dimensioni	[mm]	15,5 x 15,5 x 51,5
Materiali		PP senza alogeno
Materiale corpo		PP
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)
Idoneità della catena portacavi		si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 15 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 1 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: PP; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm;
Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



Collegamento elettrico

Cavo: 20 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 6,5 mm, schermato; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Collegamento



EVF534



Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040VAS0020P04STGN040VAS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: PP; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm;
Cavo di collegamento schermato: schermo collegato

