


# EVF693



## Cavo per connessione a Y

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS



| Applicazione                         |                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Particolarità                        | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
| Applicazione                         | settori igienici e bagnati dell'industria alimentare                            |
| Senza silicone                       | si                                                                              |
| Dati elettrici                       |                                                                                 |
| Tensione di esercizio [V]            | < 24 DC                                                                         |
| Classe di isolamento                 | III                                                                             |
| Capacità di corrente totale [A]      | 4                                                                               |
| Condizioni ambientali                |                                                                                 |
| Temperatura ambiente [°C]            | -25...100                                                                       |
| Grado di protezione                  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                     |
| Dati meccanici                       |                                                                                 |
| Peso [g]                             | 100,8                                                                           |
| Materiale corpo                      | PP                                                                              |
| Materiale dado                       | 1.4404 (AISI 316L)                                                              |
| Materiale guarnizione                | EPDM                                                                            |
| Numero ingressi ripartitori centrali | 2                                                                               |
| Idoneità della catena portacavi      | si                                                                              |



## Cavo per connessione a Y

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS

|                                 |                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idoneità della catena portacavi | raggio di piegatura con utilizzo flessibile | min. 10 x diametro del cavo                                                                     |
|                                 | velocità di spostamento                     | max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                 | cicli di piegatura                          | > 5 Mio.                                                                                        |
|                                 | sollecitazione alla torsione                | ± 180 °/m                                                                                       |

### Osservazioni

Quantità

1 pezzo

### Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 5,1 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm ) + 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )


### Collegamento elettrico - connettore C

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PP, grigio; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm



### Collegamento elettrico - Presa A

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PP, grigio; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: EPDM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



### Collegamento elettrico - connettore B

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PP, grigio; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



## Cavo per connessione a Y

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS

### Collegamento elettrico - Collegamento

#### Collegamento

