


## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030VAS0025P03



## Applicazione

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Particolarità  | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
| Applicazione   | settori igienici e bagnati dell'industria alimentare                            |
| Senza silicone | si                                                                              |

## Dati elettrici

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Tensione di esercizio [V]       | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
| Classe di isolamento            | III                                       |
| Capacità di corrente totale [A] | 3                                         |

## Condizioni ambientali

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura ambiente [°C]                                                | -25...80                    |
| Temperatura ambiente mobile [°C]                                         | 5...80                      |
| Temperatura di immagazzinamento [°C]                                     | -25...55                    |
| Umidità di immagazzinamento [%]                                          | 10...100                    |
| Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Grado di protezione                                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Test / Certificazioni

|                   |                           |         |
|-------------------|---------------------------|---------|
| Certificazione UL | Tensione di alimentazione | Class 2 |
|-------------------|---------------------------|---------|

## Dati meccanici

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Peso [g]        | 704,1        |
| Dimensioni [mm] | 10 x 10 x 31 |
| Materiale corpo | PP           |

# EVF125



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030VAS0025P03

|                                 |                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale dado                  | 1.4404 (AISI 316L)                          |                                                                                                 |
| Materiale guarnizione           | EPDM                                        |                                                                                                 |
| Idoneità della catena portacavi | si                                          |                                                                                                 |
| Idoneità della catena portacavi | raggio di piegatura con utilizzo flessibile | min. 10 x diametro del cavo                                                                     |
|                                 | velocità di spostamento                     | max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                 | cicli di piegatura                          | > 1 Mio.                                                                                        |
|                                 | sollecitazione alla torsione                | ± 180 °/m                                                                                       |

### Osservazioni


|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

### Collegamento elettrico


Cavo: 25 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PP, grigio; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: EPDM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :  
BK = nero  
BN = marrone  
BU = blu