EVF131

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF032VAS0005P03



Applicazione			
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi	
Applicazione		settori igienici e bagnati dell'industria alimentare	
Senza silicone		si	
Dati elettrici			
Tensione di esercizio	[V]	10...36 DC; (cULus: 10...30 DC)	
Classe di isolamento		III	
Capacità di corrente totale	[A]	3	
Uscite			
Modello elettrico		PNP	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80	
Temperatura ambiente mobile	[°C]	5...80	
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Test / Certificazioni			
Certificazione UL		Tensione di alimentazione	Class 2
Dati meccanici			
Peso	[g]	152,2	
Dimensioni	[mm]	19 x 10 x 25,5	
Materiali		Corpo: PP nero trasparente; Guarnizione: EPDM	
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)	
Idoneità della catena portacavi		si	

EVF131

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF032VAS0005P03

Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 1 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK = nero
BN = marrone
BU = blu