


## Cavo di collegamento

VDOGF030VAS00,6E03STGF030VAS



## Applicazione

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Particolarità  | senza silicone; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
| Applicazione   | settori igienici e bagnati dell'industria alimentare             |
| Senza silicone | si                                                               |

## Dati elettrici

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Tensione di esercizio [V]       | < 50 AC / < 60 DC |
| Classe di isolamento            | III               |
| Capacità di corrente totale [A] | 3                 |

## Condizioni ambientali

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura ambiente [°C]                      | -25...80                    |
| Indicazioni per la temperatura ambiente        | cULus: ...50                |
| Temperatura ambiente mobile [°C]               | 5...80                      |
| Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso | cULus: ...50                |
| Grado di protezione                            | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Dati meccanici

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Peso [g]                        | 37,6                                    |
| Dimensioni [mm]                 | 10 x 10 x 36                            |
| Materiali                       | Corpo: PVC arancione; Guarnizione: EPDM |
| Materiale dado                  | 1.4404 (AISI 316L)                      |
| Idoneità della catena portacavi | si                                      |



## Cavo di collegamento

VDOGF030VAS00,6E03STGF030VAS

|                                 |                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idoneità della catena portacavi | raggio di piegatura con utilizzo flessibile | min. 10 x diametro del cavo                                                                     |
|                                 | velocità di spostamento                     | max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                 | cicli di piegatura                          | > 1 Mio.                                                                                        |
|                                 | sollecitazione alla torsione                | ± 180 °/m                                                                                       |

## Osservazioni

Quantità

1 pezzo

## Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm



## Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PVC, arancione, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Collegamento



## Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm

