

## Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGF030VAS0002E03



## Applicazione

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Particolarità  | senza silicone; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
| Applicazione   | settori igienici e bagnati dell'industria alimentare             |
| Senza silicone | si                                                               |

## Dati elettrici

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Tensione di esercizio [V]       | < 50 AC / < 60 DC |
| Classe di isolamento            | III               |
| Capacità di corrente totale [A] | 3                 |

## Condizioni ambientali

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura ambiente [°C]                                                | -25...80                    |
| Indicazioni per la temperatura ambiente                                  | cULus: ...50 °C             |
| Temperatura ambiente mobile [°C]                                         | 5...80                      |
| Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso                           | cULus: ...50 °C             |
| Temperatura di immagazzinamento [°C]                                     | -25...55                    |
| Umidità di immagazzinamento [%]                                          | 10...100                    |
| Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Grado di protezione                                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Dati meccanici

|          |      |
|----------|------|
| Peso [g] | 81,9 |
|----------|------|



## Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGF030VAS0002E03

|                                 |                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni [mm]                 | 10 x 10 x 36                                |                                                                                                 |
| Materiali                       | Corpo: PVC arancione                        |                                                                                                 |
| Materiale dado                  | 1.4404 (AISI 316L)                          |                                                                                                 |
| Idoneità della catena portacavi | si                                          |                                                                                                 |
| Idoneità della catena portacavi | raggio di piegatura con utilizzo flessibile | min. 10 x diametro del cavo                                                                     |
|                                 | velocità di spostamento                     | max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                 | cicli di piegatura                          | > 1 Mio.                                                                                        |
|                                 | sollecitazione alla torsione                | ± 180 °/m                                                                                       |

## Osservazioni

|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

## Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PVC, arancione, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm



## Collegamento

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |                              |
|------|------------------------------|
|      | Colori dei fili conduttori : |
| BK = | nero                         |
| BN = | marrone                      |
| BU = | blu                          |