




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF030VAS0015E03



Applicazione	
Particolarità	senza silicone; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Applicazione	settori igienici e bagnati dell'industria alimentare
Senza silicone	si
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	3
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Indicazioni per la temperatura ambiente	cULus: ...50
Temperatura ambiente mobile [°C]	5...80
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso	cULus: ...50
Grado di protezione	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici	
Peso [g]	491
Dimensioni [mm]	19 x 10 x 25,5
Materiali	Corpo: PVC arancione; Guarnizione: EPDM
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)
Idoneità della catena portacavi	si

EVT273



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF030VAS0015E03

Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 1 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico


Cavo: 15 m, PVC, arancione, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BK = nero
BN = marrone
BU = blu