

EVT365



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH030VAS0010E03



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Applicazione		settori igienici e bagnati dell'industria alimentare
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Indicazioni per la temperatura ambiente		cULus: ...50
Temperatura ambiente mobile	[°C]	5...100
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso		cULus: ...50
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...55
Umidità di immagazzinamento	[%]	10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata		1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici		
Peso	[g]	358,7



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH030VAS0010E03

Dimensioni	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiali	Corpo: PVC arancione; Guarnizione: EPDM	
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 1 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PVC, arancione, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK = nero

BN = marrone

BU = blu