


EY5054



Cavo per connessione a Y

Y SPLITTER CABLE LOW RANGE



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	24 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	3

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	58,7
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato
Materiale guarnizione	FKM
Idoneità della catena portacavi	si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 15 x diametro del cavo
cicli di piegatura	> 1 Mio.

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore C

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5...0,8 Nm






Cavo per connessione a Y

Y SPLITTER CABLE LOW RANGE

Collegamento elettrico - Cavo


Cavo: 0,45 m, PVC, senza alogeno, nero, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa A

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5...0,8 Nm



Collegamento elettrico - Presa B

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5...0,8 Nm

