




Sensore induttivo

IMC2015-ARKA/LS-300BL

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: IM0058

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

Funzione uscita	NO
Distanza di commutazione [mm]	15
Corpo	parallelepipedo

Dati elettrici

Frequenza AC [Hz]	47...63
Tensione di esercizio [V]	20...140 AC / 10...140 DC
Classe di isolamento	I
Protezione da inversione di polarità	si

Uscite

Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	5,5
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V]	5,5
Corrente di carico minima [mA]	5,5
Max. corrente residua [mA]	1,7 (140 V AC/DC)



Sensore induttivo

IMC2015-ARKA/LS-300BL

Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC	[mA]	450
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	450
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC	[Hz]	25
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	100
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi
Resistente a sovraccarico		si

Campo di rilevamento

Distanza di commutazione	[mm]	15
Distanza di commutazione reale Sr	[mm]	15 ± 10 %
Distanza operativa	[mm]	0...12,1

Precisione / Deriva

Fattore di correzione		acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi	[% di Sr]	1...15
Deriva del punto di commutazione	[% di Sr]	-10...10

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B

Dati meccanici

Corpo		parallelepipedo
Montaggio		montaggio schermato
Materiali		PBT; superficie attiva: PPE

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, verde
	Funzionamento	1 x LED, rosso
	cortocircuito	1 x LED, verde / rosso lampeggiante in alternanza

Osservazioni

Osservazioni		5 posizioni possibili della zona attiva
Quantità		1 pezzo

Sensore induttivo

IMC2015-ARKA/LS-300BL

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x 7/8"; codifica: A

