



Sensore capacitivo

KIA2010-ASI /US-100

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
Parametri AS-i		
Configurazione I/O AS-i	[hex]	1
Codice ID AS-i	[hex]	F
Certificato AS-i		00501
Dati meccanici		
Corpo		Tipo filettato
Montaggio		montaggio non schermato
Dimensioni	[mm]	M30 x 1,5
Definizione filettatura		M30 x 1,5
Materiali		ottone nichelato; PBT
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	aiuto alla regolazione	1 x LED, rosso
Aiuto alla regolazione		si
Accessori		
Fornitura		dadi di fissaggio: 2
		cacciavite: 1
Osservazioni		
Osservazioni		Campo operativo sicuro: circa 10...80 % di Sn
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore		

Connettore: 1 x M12; codifica: A



KI5066



Sensore capacitivo

KIA2010-ASI /US-100

Collegamento

