KN5108

Sensore capacitivo

KNQ01NUKBNOG/0,5M AMP

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: KQ5002

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 Superficie attiva
2 Elemento TEACH- IN

CE

Caratteristiche del prodotto		
Modello elettrico		NPN
Funzione uscita		NC
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	72 x 36 x 10
Applicazione		
Montaggio		rilevamento attraverso parete del serbatoio
Fluidi		materiale sfuso asciutto; Liquidi
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...36 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 30
Classe di isolamento		II
Protezione da inversione di polarità		no
Uscite		
Modello elettrico		NPN
Funzione uscita		NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	0,2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	50
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	5
Protezione da cortocircuito		no
Resistente a sovraccarico		no

KN5108

Sensore capacitivo

KNQ01NUKBNOG/0,5M AMP

Campo di rilevamento			
Distanza di commutazione impostabile		si	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	0...70	
Grado di protezione		IP 67	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 60947-5-2	
Dati meccanici			
Corpo		parallelepipedo	
Montaggio		montaggio non schermato	
Dimensioni	[mm]	72 x 36 x 10	
Materiali		PBT; PC	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	1 x LED, giallo
		Funzionamento	1 x LED, verde
		Commutazione	1 x LED, rosso
Accessori			
Fornitura		cacciavite: 1	
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	
Collegamento elettrico			

Cavo: 0,5 m, PUR

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK = nero
BN = marrone
BU = blu

Connettore: 1 x AMP