KT5110

Pulsante luminoso capacitivo

KTMSF-KGRBPKG/2M



Caratteristiche del prodotto		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		NO
Dimensioni	[mm]	Ø 29 / L = 31
Applicazione		
Principio operativo		staticamente
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	12...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	30
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si
Max. tempo di ritardo disponibilità	[ms]	500
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		NO
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	200
Protezione da cortocircuito		si
Resistente a sovraccarico		si
Tempi di reazione		
Tempo di risposta	[ms]	35
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 69K; (faccia frontale)

KT5110

Pulsante luminoso capacitivo

KTMSF-KGRBPKG/2M

Test / Certificazioni			
EMC		IEC 61000-4	
MTTF	[anni]	516	
Dati meccanici			
Peso	[g]	97,5	
Dimensioni	[mm]	Ø 29 / L = 31	
Materiali		PA 6.6-GF30 nero; superficie di attivazione: PA Grilamid TR 90UV	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	1 x LED, rosso
		Commutazione	1 x LED, verde attivabile
Accessori			
Fornitura		dadi di fissaggio: 1	
		Guarnizione: 1	
Accessori opzionali		Disco con simbolo	
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	
Collegamento elettrico			

Cavo: 2 m, PUR

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco