


# KT5311



## Pulsante luminoso capacitivo

KTMDF-EGRBPKG/US/0,3m



### Caratteristiche del prodotto

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Modello elettrico | PNP           |
| Funzione uscita   | NO            |
| Dimensioni [mm]   | Ø 32 / L = 31 |

### Applicazione

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Principio operativo | dinamico |
|---------------------|----------|

### Dati elettrici

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Tensione di esercizio [V]                | 12...30 DC |
| Corrente assorbita [mA]                  | 30         |
| Classe di isolamento                     | III        |
| Protezione da inversione di polarità     | si         |
| Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 500        |

### Uscite

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Modello elettrico                                                   | PNP |
| Funzione uscita                                                     | NO  |
| Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
| Protezione da cortocircuito                                         | si  |
| Resistente a sovraccarico                                           | si  |
| Durata segnale di uscita [ms]                                       | 300 |

### Tempi di reazione

|                        |    |
|------------------------|----|
| Tempo di risposta [ms] | 35 |
|------------------------|----|

### Condizioni ambientali

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Temperatura ambiente [°C] | -40...85                                |
| Grado di protezione       | IP 65; IP 67; IP 69K; (faccia frontale) |


# KT5311



## Pulsante luminoso capacitivo

KTMDF-EGRBPKG/US/0,3m

| Test / Certificazioni             |                                                                    |                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| EMC                               | IEC 61000-4                                                        |                           |
| Dati meccanici                    |                                                                    |                           |
| Peso                              | [g]                                                                | 76,5                      |
| Dimensioni                        | [mm]                                                               | Ø 32 / L = 31             |
| Materiali                         | 1.4404 (AISI 316L); superficie di attivazione: PA Grilamid TR 90UV |                           |
| Elementi di indicazione e comando |                                                                    |                           |
| Indicazione                       | Stato di commutazione                                              | 1 x LED, rosso            |
|                                   | Commutazione                                                       | 1 x LED, verde attivabile |
| Accessori                         |                                                                    |                           |
| Fornitura                         | dadi di fissaggio: 1                                               |                           |
|                                   | Guarnizione: 1                                                     |                           |
| Accessori opzionali               | Disco con simbolo                                                  |                           |
| Osservazioni                      |                                                                    |                           |
| Quantità                          | 1 pezzo                                                            |                           |
| Collegamento elettrico            |                                                                    |                           |
| Cavo: 0,3 m, PUR                  |                                                                    |                           |
| Collegamento                      |                                                                    |                           |



Connettore: 1 x M12