




Amplificatori di separazione per sensori NAMUR

NV0201 115VAC,RL

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: N0032A
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione	
Applicazione	Monitoraggio di cortocircuito; Monitoraggio del cavo
Dati elettrici	
Tolleranza della tensione di esercizio [%]	-15...10
Tensione di esercizio [V]	< 115 AC
Numero canali	2
Uscite	
Modello elettrico	relè
Carico del contatto	5 A, 250 V AC / 100 VA
Frequenza di commutazione AC [Hz]	20
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Grado di protezione	IP 30
Grado di protezione morsetti	IP 20
Test / Certificazioni	
Certificazione	PTB Ex-95.C.2142X

