


Illuminazione esterna

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US



1 LED



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce rossa
--------------	------------

Applicazione

Campo illuminato [mm]	10 x 150
-----------------------	----------

Tipo	barre
------	-------

Modo operativo	alta intensità luminosa (a impulso, funzionamento continuo solo con raffreddamento) ; intensità luminosa normale (funzionamento continuo possibile)
----------------	---

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	24 DC
---------------------------	-------

Corrente assorbita [mA]	Modo di funzionamento "Funzionamento continuo": 460; Modo di funzionamento "Elevata potenza luminosa": 700
-------------------------	---

Tipo di luce	luce rossa
--------------	------------

O2D924



Illuminazione esterna

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

Lunghezza d'onda	[nm]	617
------------------	------	-----

Ingressi

Trigger	24 V PNP
---------	----------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-10...55
----------------------	------	----------

Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...75
---------------------------------	------	----------

Grado di protezione	IP 65
---------------------	-------

Protezione da surriscaldamento	si; (disattivazione con 65...75 °C)
--------------------------------	-------------------------------------

Test / Certificazioni

Sicurezza fotobiologica	gruppo libero; (DIN EN 62471:2008)
-------------------------	------------------------------------

Dati meccanici

Peso	[g]	216,5
------	-----	-------

Dimensioni	[mm]	200 x 13 x 18
------------	------	---------------

Materiali	alluminio anodizzato nero
-----------	---------------------------

Materiale lente	vetro
-----------------	-------

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato della spia	1 x LED, giallo
-------------	------------------	-----------------

Funzionamento	1 x LED, verde
---------------	----------------

Eccessiva temperatura	1 x LED, rosso
-----------------------	----------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR, nero; 4 x 0,34 mm²

Connettore: 1 x M12; codifica: A




O2D924



illuminazione esterna

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

Collegamento



- 4 Trigger
- 2 Modo di funzionamento "Elevata potenza luminosa"