


Illuminazione esterna

BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
--------------	-----------------

Applicazione

Particolarità	contatti dorati
Campo illuminato [mm]	25 x 25
Tipo	retroilluminazione
Modo operativo	Funzionamento con luce fissa o pulsante

Dati elettrici

Tolleranza della tensione di esercizio [%]	-10...10
Tensione di esercizio [V]	24 DC
Corrente assorbita [mA]	< 80
Classe di isolamento	III
Tipo di luce	luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm]	875

Ingressi

Trigger	5...24 V
---------	----------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-10...50
Grado di protezione	IP 54
Protezione da surriscaldamento	si; (> 50 °C)

Test / Certificazioni

Sicurezza fotobiologica	gruppo libero; (EN 62471)
MTTF [anni]	310

O2D941



Illuminazione esterna

BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US

Dati meccanici

Peso	[g]	160,4
Dimensioni	[mm]	70,5 x 33,4 x 9,5
Materiali		alluminio
Materiale lente		vetro

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato della spia	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
	Temperatura eccessiva / sovrapiotaggio	1 x LED, rosso

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------


Collegamento elettrico

Cavo: 0,30 m, PUR

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato



Collegamento



- 1 L +
- 3 L -
- 4 Trigger

Colori dei fili conduttori :

- BK = nero
- BN = marrone
- BU = blu