


Illuminazione esterna

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce rossa
--------------	------------

Applicazione

Particolarità	contatti dorati
Campo illuminato [mm]	50 x 50
Tipo	retroilluminazione
Modo operativo	Funzionamento con luce fissa o pulsante

Dati elettrici

Tolleranza della tensione di esercizio [%]	-10...10
Tensione di esercizio [V]	24 DC
Corrente assorbita [mA]	< 205
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce rossa
Lunghezza d'onda [nm]	617

Ingressi

Trigger	5...24 V
---------	----------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-10...50
---------------------------	----------



Illuminazione esterna

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

Grado di protezione	IP 54
Protezione da surriscaldamento	si; (> 50 °C)

Test / Certificazioni

Sicurezza fotobiologica	gruppo libero; (EN 62471)
MTTF [anni]	308

Dati meccanici

Peso [g]	264,4
Dimensioni [mm]	105 x 81 x 9,8
Materiali	alluminio
Materiale lente	vetro

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato della spia	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
	Temperatura eccessiva / sovrapiotaggio	1 x LED, rosso

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 0,30 m, PUR

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato






Illuminazione esterna

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

Collegamento



- | | |
|---|---------|
| 1 | L + |
| 3 | L - |
| 4 | Trigger |

Colori dei fili conduttori :

- | | |
|------|---------|
| BK = | nero |
| BN = | marrone |
| BU = | blu |