


**Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo**

O5H-HPKG/400MM/US100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



- 1 Per il serraggio della vite di bloccaggio M5, utilizzare una coppia massima di 2 Nm ricevitore dietro la lente superiore emettitore dietro la lente inferiore

**Caratteristiche del prodotto**

Tipo di luce	luce rossa
Corpo	parallelepipedo

**Applicazione**

Particolarità	Soppressione dello sfondo
Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta

**Dati elettrici**

Tensione di esercizio [V]	10...36 DC
Corrente assorbita [mA]	25
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce rossa
Lunghezza d'onda [nm]	624

**Uscite**

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	impulso luce



## Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

O5H-HPKG/400MM/US100

Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	200
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	1000
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi
Resistente a sovraccarico		si

### Campo di rilevamento

Portata	[mm]	< 400; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione)
Portata impostabile		no
Max. diametro del punto luminoso	[mm]	60
Dimensioni del punto luminoso valide per		Portata
Soppressione dello sfondo disponibile		si

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 69K

### Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

### Dati meccanici

Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
Materiali		Corpo: PA; cornice: acciaio inox; finestra LED: PC
Materiale lente		PMMA

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------

### Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

### Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



# O5H203



## Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

O5H-HPKG/400MM/US100

### Collegamento

