


# OA3513



## Fotocellula a barriera emettitore

OAS-000A/LS500L/25M



1 selettori e potenziometri dietro la copertura

### Caratteristiche del prodotto

Corpo parallelepipedo

### Applicazione

Principio di funzionamento Fotocellula a barriera

### Dati elettrici

Frequenza AC	[Hz]	47...63
Tensione di esercizio	[V]	20...250 AC/DC
Max. potenza assorbita	[VA]	3,5
Classe di isolamento		II

### Uscite

Protezione da cortocircuito	no
Resistente a sovraccarico	no

### Campo di rilevamento

Emettitore / Ricevitore	emettitore	
Portata	[m]	25
Portata impostabile	si	

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 65

# OA3513



## Fotocellula a barriera emettitore

OAS-000A/LS500L/25M

Dati meccanici		
Peso	[g]	335,658
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	90 x 30 x 70
Materiali		PBT
Materiale lente		PMMA
Orientamento lente		ottica laterale


Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	1 x LED, rosso

Accessori	
Fornitura	Staffa di montaggio cacciavite

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

### Collegamento elettrico

Connettore: 1 x 7/8"; codifica: A



### Collegamento

