OC5230

Fotocellula reflex

OCPGHPKG/US-100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: O5G500

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto		
Tipo di luce		luce rossa
Corpo		parallelepipedo
Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula reflex
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 80
Classe di isolamento		II
Protezione da inversione di polarità		si
Tipo di luce		luce rossa
Lunghezza d'onda	[nm]	660
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		impulso luce
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2
Capacità di corrente uscita di controllo funzione	[mA]	100
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	100
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	1000

OC5230

Fotocellula reflex

OCPGHPKG/US-100

Protezione da cortocircuito		si	
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi	
Resistente a sovraccarico		si	
Campo di rilevamento			
Portata	[m]	< 1,5; (Catarifrangente Ø 80 E20005)	
Portata impostabile		si	
Max. altezza del punto luminoso	[mm]	13	
Dimensioni del punto luminoso valide per		Portata	
Tempi di reazione			
Tempo di risposta	[s]	0,5	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-10...55	
Grado di protezione		IP 67	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 60947-5-2	
Dati meccanici			
Corpo		parallelepipedo	
Dimensioni	[mm]	49 x 15 x 42	
Materiali		zinco pressofuso	
Materiale lente		PMMA	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori			
Fornitura		cacciavite	
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



OC5230

Fotocellula reflex

OCPGHPKG/US-100

Collegamento



2	Uscita di controllo funzione
5	Eingang "External Teach"

diagrammi e curve

curva della capacità di riserva