OGE101

Fotocellula a barriera ricevitore

OGE-HPKG/US



Caratteristiche del prodotto		
Tipo di luce		luce rossa
Corpo		Tipo filettato
Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a barriera
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	8
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si
Tipo di luce		luce rossa
Lunghezza d'onda	[nm]	645
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		impulso luce
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	200
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	1000
Protezione da cortocircuito		si
Resistente a sovraccarico		si
Campo di rilevamento		
Emettitore / Ricevitore		ricevitore
Portata	[m]	< 8
Portata impostabile		no
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60

OGE101

Fotocellula a barriera ricevitore

OGE-HPKG/US

Grado di protezione		IP 67; (in combinazione con il rispettivo connettore)	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF	[anni]	1335	
Dati meccanici			
Peso	[g]	14,4	
Corpo		Tipo filettato	
Dimensioni	[mm]	M18 x 1 / L = 44	
Definizione filettatura		M18 x 1	
Materiali		Corpo: ABS	
Materiale lente		PMMA	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori			
Fornitura		dadi di fissaggio: 2	
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A

Collegamento