


OGT-DPKG/US



- CE cUL US LISTED UKCA

Tipo di luce	luce rossa
Corpo	Tipo filettato

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	20
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si
Tipo di luce		luce rossa
Lunghezza d'onda	[nm]	645

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	impulso buio
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	200
Frequenza di commutazione DC [Hz]	1000
Protezione da cortocircuito	si
Resistente a sovraccarico	si

Portata	[mm]	10...400; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione)
Intervallo di regolazione	[mm]	70...400
Portata impostabile		si



Fotocellula a riflessione diretta

OGT-DPKG/US

Max. diametro del punto luminoso	[mm]	25
----------------------------------	------	----

Dimensioni del punto luminoso valide per	per massima portata	
--	---------------------	--

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
----------------------	------	----------

Grado di protezione	IP 65; (in combinazione con il rispettivo connettore)	
---------------------	---	--

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

MTTF	[anni]	901
------	--------	-----

Dati meccanici

Peso	[g]	15,1
------	-----	------

Corpo	Tipo filettato	
-------	----------------	--

Dimensioni	[mm]	M18 x 1 / L = 44
------------	------	------------------

Definizione filettatura	M18 x 1	
-------------------------	---------	--

Materiali	Corpo: ABS	
-----------	------------	--

Materiale lente	PMMA	
-----------------	------	--

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------

Elementi di comando	Potenziometro	
---------------------	---------------	--

Accessori

Fornitura	dadi di fissaggio: 2	
-----------	----------------------	--

Osservazioni

Quantità	1 pezzo	
----------	---------	--

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A





Fotocellula a riflessione diretta

OGT-DPKG/US

Collegamento

