OE0010

Fotocellula a barriera ricevitore

OEE-V/6M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: OE0005

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto		
Tipo di luce		luce infrarossa
Corpo		Tipo filettato
Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a barriera
Dati elettrici		
Collegamento ad amplificatori switching		si
Amplificatori		Collegamento ad amplificatori switching OV5012, OV0010
Classe di isolamento		III
Tipo di luce		luce infrarossa
Lunghezza d'onda	[nm]	950
Uscite		
Protezione da cortocircuito		no
Resistente a sovraccarico		no
Campo di rilevamento		
Emettitore / Ricevitore		ricevitore
Portata	[m]	< 1
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Grado di protezione		IP 67

OE0010

Fotocellula a barriera ricevitore

OEE-V/6M

Test / Certificazioni			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF	[anni]	49633	
Dati meccanici			
Corpo		Tipo filettato	
Dimensioni	[mm]	M8 x 1	
Definizione filettatura		M8 x 1	
Materiali		ottone nichelato	
Accessori			
Fornitura		dadi di fissaggio: 2	
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	
Collegamento elettrico			

Cavo: 6 m; 1 x 0,14 mm²

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
WH =	bianco
screen =	schermo