




Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OHH-HPKG/0,20M/AS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: OH5007

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

| | |
|--------------|-----------------|
| Tipo di luce | luce rossa |
| Corpo | parallelepipedo |

Applicazione

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Particolarità | Soppressione dello sfondo |
| Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |

Dati elettrici

| | |
|--|------------|
| Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
| Corrente assorbita [mA] | < 20 |
| Classe di isolamento | III |
| Protezione da inversione di polarità | si |
| Tipo di luce | luce rossa |
| Tip. durata d'uso [h] | 75000 |
| Temperatura di riferimento per durata d'uso [°C] | 25 |

Uscite

| | |
|---|--------------|
| Modello elettrico | PNP |
| Funzione uscita | impulso luce |
| Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 50 |
| Frequenza di commutazione DC [Hz] | 800 |
| Protezione da cortocircuito | si |
| Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
| Resistente a sovraccarico | si |

Campo di rilevamento

| | |
|--------------|---|
| Portata [mm] | 1...30; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione) |
|--------------|---|

OH5013



Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OHH-HPKG/0,20M/AS

| | | |
|--|--|---------------------|
| Portata impostabile | | no |
| Max. diametro del punto luminoso [mm] | | 4,5 |
| Dimensioni del punto luminoso valide per | | per massima portata |
| Soppressione dello sfondo disponibile | | si |

Tempi di reazione

| | | |
|-----------------------|--|-------|
| Tempo di risposta [s] | | < 0,6 |
|-----------------------|--|-------|

Condizioni ambientali

| | | |
|---------------------------|--|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | | -20...50 |
| Grado di protezione | | IP 67 |

Test / Certificazioni

| | | |
|-----|--------------|--|
| EMC | EN 60947-5-2 | |
|-----|--------------|--|

Dati meccanici

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| Peso [g] | | 15 |
| Corpo | | parallelepipedo |
| Dimensioni [mm] | | 25,1 x 7,6 x 12,5 |
| Materiali | | ABS |
| Materiale lente | | PMMA |

Elementi di indicazione e comando

| | | |
|-------------|-----------------------|---------------------------|
| Indicazione | Stato di commutazione | 1 x LED, giallo |
| | campo non sicuro | 1 x LED, giallo lampeggia |

Osservazioni

| | | |
|----------|--|---------|
| Quantità | | 1 pezzo |
|----------|--|---------|

Collegamento elettrico

Cavo: 0,2 m, PVC

Connettore: 1 x M8; codifica: A



OH5013



Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OHH-HPKG/0,20M/AS

Collegamento

