OJ5009

Fotocellula a barriera ricevitore

OJE-FPKG/FO/AS



1 pulsante

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di luce		luce rossa
Corpo		parallelepipedo
Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a barriera
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 12
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si
Tipo di luce		luce rossa
Lunghezza d'onda	[nm]	660
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		commutazione impulso luce/buio; (programmabile)

OJ5009

Fotocellula a barriera ricevitore

OJE-FPKG/FO/AS

Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	200
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	1200
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi
Resistente a sovraccarico		si
Campo di rilevamento		
Emettitore / Ricevitore		ricevitore
Portata	[m]	< 10
Portata impostabile		si
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[anni]	968
Dati meccanici		
Peso	[g]	27
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	35 x 24 x 11
Materiali		Corpo: ABS; supporto: zinco pressofuso; finestra LED: SEPS; pulsante: SEPS
Materiale lente		vetro
Orientamento lente		Ottica frontale
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione		Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
		Funzionamento: 1 x LED, verde
		Commutazione: 1 x LED, rosso
Blocco elettronico		si
Accessori		
Fornitura		viti a clip: 1, E20964
		viti di fissaggio: 2 x M3 x 16
		rondelle elastiche: 2
		Dadi: 2
Osservazioni		
Osservazioni		Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus
Quantità		1 pezzo

OJ5009

Fotocellula a barriera ricevitore

OJE-FPKG/FO/AS

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M8; codifica: A

Collegamento



2	Teach

OJ5009

Fotocellula a barriera ricevitore

OJE-FPKG/FO/AS

diagrammi e curve

curva della capacità di riserva