OT5038

Fotocellula reflex

OTP-FPKG/24V/6M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: OT5017

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 Potenziometro
Ricevitore dietro la lente inferiore
emettitore dietro la lente superiore

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di luce		luce rossa
Corpo		parallelepipedo
Applicazione		
Particolarità		Filtro di polarizzazione
Principio di funzionamento		Fotocellula reflex
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	18...36 DC
Corrente assorbita	[mA]	35; ((24 V))
Classe di isolamento		II
Protezione da inversione di polarità		si
Tipo di luce		luce rossa
Lunghezza d'onda	[nm]	660
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	100

OT5038

Fotocellula reflex

OTP-FPKG/24V/6M

Frequenza di commutazione DC	[Hz]	100	
Protezione da cortocircuito		si	
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi	
Resistente a sovraccarico		si	
Campo di rilevamento			
Portata	[m]	0,2...2; (Catarifrangente Ø 80 E20005)	
Filtro di polarizzazione disponibile		si	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-10...50	
Grado di protezione		IP 67	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Classe B
Dati meccanici			
Corpo		parallelepipedo	
Dimensioni	[mm]	75 x 19 x 30	
Materiali		PBT	
Materiale lente		PMMA	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	1 x LED, giallo
		Funzionamento	1 x LED, verde
Accessori			
Fornitura		Staffa di montaggio: 1, E20441	
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	

OT5038

Fotocellula reflex

OTP-FPKG/24V/6M

Collegamento elettrico

Cavo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Collegamento

	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero