

# PP2000



## Pressostato con cella di misura in ceramica


PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: PP2001

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

supporta comunicazione EPS e IO-Link



- 1 Display LED a 7 segmenti
- 2 Pulsante di configurazione
- 3 connessione per alimentazione e segnali di uscita
- 4 connessione EPS per sensori
- 5 montaggio



### Applicazione

Particolarità	contatti dorati
Applicazione	per applicazioni industriali

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10,8...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 60
Min. resistenza di isolamento [MΩ]	100; (500 V DC)
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tempo di ritardo disponibilità [s]	1,5

### Uscite

Segnale di uscita	segnale di commutazione
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2

# PP2000



## Pressostato con cella di misura in ceramica

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	250
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

### Tempi di reazione

Max. tempo del ciclo di misura/indicazione [ms]	200
---	-----

### Software / Programmazione

Opzioni di parametrizzazione	in funzione del sensore collegato
------------------------------	-----------------------------------

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-40...100
Grado di protezione	IP 67

### Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF condotta	10 V
Resistenza agli urti	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

### Dati meccanici

Peso [g]	0,378
Dimensioni [mm]	100 x 34 x 48
Materiali	1.4404 (AISI 316L); EPDM/X; CO-PC; PBT; FKM

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	LED, rosso
	Indicazione della funzione	Display LED a 7 segmenti
	Valori letti	Display LED a 7 segmenti

### Accessori

Fornitura	Prolunghe: 0,8 m, per la parametrizzazione nel funzionamento offline
-----------	--

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# PP2000




## Pressostato con cella di misura in ceramica

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

### Collegamento elettrico

#### Collegamento



Connettore: 1 x M12; Contatti: dorato