# QMP010

## Licenza stand-alone per la parametrizzazione online e offline di dispositivi IO-Link

**moneo configure SA License**

Prima scarica il software e provalo per 30 giorni, poi puoi acquistarlo.

moneo|configure SA




| Applicazione | |
|---|---|
| Applicazione | per il funzionamento stand-alone su un PC singolo |
| Applicazione | configurazione e diagnosi di dispositivi IO-Link |
| Compatibilità | compatibile con IO-Link secondo attuale specifica della community IO-Link |
| Gestione dei dispositivi | semplice rilevamento di dispositivi tramite ricerca in rete o indirizzo IP |
| | gestione di IODD indipendente dal produttore |
| Gestione dei dati | gestione integrata dei set di dati dei parametri |
| | download IODD automatico collegando dispositivi di altri produttori |
| | funzione di ricerca IODD online in combinazione con il database IODD |
| | gestione IODD integrata, indipendente dal produttore |

# QMP010

## Licenza stand-alone per la parametrizzazione online e offline di dispositivi IO-Link

**moneo configure SA License**

| | | |
|---|---|---|
| Parametrizzazione | | parametrizzazione online e offline dei dispositivi IO-Link di ifm |
| | | configurazione di dispositivi IO-Link di qualsiasi produttore (da IO-Link versione 1.1) |
| | | visualizzazione dei parametri del master |
| | | parametrizzazione tramite master USB e Ethernet |
| | | programmazione in rete e punto a punto |
| Interfaccia utente | | interfaccia utente dinamica come applicazione browser |
| | | cockpit integrato per la visualizzazione di più valori di processo |
| | | visualizzazione parallela dei valori di processo e dei parametri |
| **Software / Programmazione** | | |
| Lingua | | tedesco; inglese; francese; italiano; spagnolo; portoghese; cinese; giapponese; coreano; russo |
| Supporto dati | | download |
| Tipo di licenza | | licenza singola |
| Classe di licenza | | versione completa |
| **Requisiti del sistema** | | |
| Min. impulso CPU | | 2,3 GHz |
| Min. numero nuclei CPU | | 4 |
| Min. RAM | | 8 GB |
| Min. memoria del disco rigido | | 1 GB |
| Min. risoluzione grafica | | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Interfaccia dispositivo necessaria | | USB; LAN Adapter - RJ45 |
| Scheda di rete | | Ethernet 1 Gbit |
| Protocollo di rete | | Ethernet TCP/IP |
| Sistema operativo | | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (solo versioni entro il periodo di assistenza Microsoft) |
| Browser | | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versioni supportate: vedere attuali note di rilascio) |
| Software necessario | | moneo software download |
| **Dati meccanici** | | |
| Peso | [g] | 0,001 |
| **Osservazioni** | | |
| Note | | Prima scarica il software e provalo per 30 giorni, poi puoi acquistarlo. |