




Licenza per il funzionamento di moneo in ambienti virtuali

moneo vAppliance License



Applicazione	
Applicazione	appliance virtuale per il funzionamento del software moneo in un'infrastruttura IT esistente software moneo preinstallato
Configurazione	incluso sistema di gestione per manutenzione appliance Integrazione del file .OVF nell'ambiente virtuale e successiva configurazione nell'AMS (appliance management system)
Compatibilità	VMware vSphere 7.0 o più recente Microsoft Hyper-V 2019 o più recente
Connettività	interfacce per sensore e rete informatica
Manutenzione e assistenza	inclusa manutenzione e assistenza fino alla fine dell'anno successivo
Software / Programmazione	
Lingua	inglese
Supporto dati	download

**Licenza per il funzionamento di moneo in ambienti virtuali**

moneo vAppliance License

Tipo di licenza	licenza singola
Classe di licenza	versione completa

Requisiti del sistema

Min. impulso CPU	1,8 GHz
Min. numero nuclei CPU	4
Min. RAM	8 GB
Min. risoluzione grafica	1920 x 1080
Scheda di rete	2 x Ethernet 1 Gbit
Protocollo di rete	Ethernet TCP/IP
Sistema operativo	VMware vSphere 7.0; (o versione più recente)
Browser	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versioni supportate: vedere attuali note di rilascio)

Osservazioni

Osservazioni	le licenze necessarie per l'utilizzo dei prodotti moneo devono essere ordinate separatamente
--------------	--