SF1004

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFM12ABA/US-100 CSA

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SF5200 + E40101

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto		
Raccordo a processo		M12 x 1
Applicazione		
Applicazione		campo ad alta temperatura
Fluidi		Liquidi; Fluidi gassosi
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistenza a pressione	[bar]	30
Liquidi		
Applicazione		campo ad alta temperatura
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Fluidi gassosi		
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Dati elettrici		
Collegamento ad amplificatore di controllo		VS 0200
Campo di misura/regolazione		
Liquidi		
Intervallo di regolazione	[cm/s]	3...300
Massima sensibilità	[cm/s]	3...60
Fluidi gassosi		
Intervallo di regolazione	[cm/s]	200...2000
Massima sensibilità	[cm/s]	200...800
Precisione / Deriva		
Gradiente di temperatura	[K/min]	15
Tempi di reazione		
Tempo di risposta	[s]	1...10

SF1004

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFM12ABA/US-100 CSA

Liquidi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Fluidi gassosi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Condizioni ambientali		
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Corpo		Tipo filettato
Dimensioni	[mm]	M12 x 1
Definizione filettatura		M12 x 1
Materiali		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiali a contatto con il fluido		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Raccordo a processo		M12 x 1
Accessori		
Fornitura		Guarnizioni: 2 x AMF 30
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 100 m



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero
WH =	bianco
GY =	grigio