SF3415

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFN12XBK/US

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto		
Raccordo a processo		1/2" NPT
Applicazione		
Fluidi		Liquidi; fluidi agressivi
Resistenza a pressione	[bar]	30
Liquidi		
Temperatura del fluido	[°C]	5...70
Dati elettrici		
Collegamento ad amplificatore di controllo		VS 0200
Campo di misura/regolazione		
Liquidi		
Intervallo di regolazione	[cm/s]	0...60
Massima sensibilità	[cm/s]	3...40
Precisione / Deriva		
Gradiente di temperatura	[K/min]	7
Tempi di reazione		
Tempo di risposta	[s]	2...20
Liquidi		
Tempo di risposta	[s]	2...20
Condizioni ambientali		
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
Resistenza agli urti	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)

SF3415

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFN12XBK/US

Resistenza alle vibrazioni	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)

Dati meccanici	
Corpo	Tipo filettato
Materiali	ceramica (99,9 % Al2 O3)
Materiali a contatto con il fluido	ceramica (99,9 % Al2 O3)
Raccordo a processo	1/2" NPT

Accessori	
Fornitura	Guarnizioni: 1, PTFE

Osservazioni	
Osservazioni	168/Per la tenuta stagna utilizzare la guarnizione in PTFE consegnata dal fornitore.
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 100 m



Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero
WH =	bianco
GY =	grigio