ST0528

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

STR14ABBE1/6M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto		
Raccordo a processo		G 1/4 filettatura esterna
Applicazione		
Applicazione		campo ad alta temperatura
Fluidi		Liquidi; Fluidi gassosi
Temperatura del fluido	[°C]	-30...20
Resistenza a pressione	[bar]	30
Liquidi		
Applicazione		campo ad alta temperatura
Temperatura del fluido	[°C]	-30...20
Fluidi gassosi		
Temperatura del fluido	[°C]	-30...20
Dati elettrici		
Collegamento ad amplificatore di controllo		VS 0100 Ex
Campo di misura/regolazione		
Liquidi		
Intervallo di regolazione	[cm/s]	3...300
Massima sensibilità	[cm/s]	3...60
Fluidi gassosi		
Intervallo di regolazione	[cm/s]	100...2000
Massima sensibilità	[cm/s]	100...800
Precisione / Deriva		
Gradiente di temperatura	[K/min]	15
Tempi di reazione		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Liquidi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Fluidi gassosi		
Tempo di risposta	[s]	1...10

ST0528

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

STR14ABBE1/6M

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici	
Corpo	Tipo filettato
Materiali	1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo	G 1/4 filettatura esterna

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 6 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 4 x 0,34 mm²

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
WH =	bianco
YE =	giallo
GN =	verde