


SZ0024



Amplificatore di controllo per sensori di flusso

VS0100/ 24VDC

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 Fissaggio su guida DIN

Applicazione

Applicazione Monitoraggio del flusso

Dati elettrici

Tolleranza della tensione di esercizio	[%]	-10...10
Tensione di esercizio	[V]	24 DC
Corrente assorbita	[mA]	40; (24 V)
Numero canali		1

Uscite

Modello elettrico	relè
Funzione di commutazione monitoraggio del flusso	il relè si attiva in presenza di flusso

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Grado di protezione		IP 40
Grado di protezione morsetti		IP 20

Dati meccanici

Corpo	corpo per montaggio su guida DIN	
Dimensioni	[mm]	75 x 55 x 110
Materiali		plastica

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

SZ0024




Amplificatore di controllo per sensori di flusso

VS0100/ 24VDC

Collegamento elettrico

Morsetti: 16 x ...2,5 mm²

Collegamento



- 1: Relais Monitoraggio del flusso
Colori dei fili conduttori :
- BN = marrone
YE = giallo
GN = verde
WH = bianco