



Licenza base del server OPC UA per VSE

VSE OPC UA SERVER LIC



Applicazione

Applicazione	software server OPC UA per centraline diagnostiche VSE di ifm
Gestione dei dispositivi	semplice rilevamento di dispositivi tramite ricerca in rete o indirizzo IP
Gestione utenti	assegnazione di ruoli e diritti utente creazione di gruppi di utenti
Gestione licenze	aggiunta e gestione di licenze server OPC-UA possibilità di un ampliamento continuo della licenza

Software / Programmazione

Lingua	tedesco; inglese
Supporto dati	download
Tipo di licenza	licenza singola
Classe di licenza	versione completa



Licenza base del server OPC UA per VSE

VSE OPC UA SERVER LIC

Requisiti del sistema	
Tipo CPU (o migliore)	X64 oppure X86
Min. impulso CPU	2,3 GHz
Min. numero nuclei CPU	4
Min. RAM	8 GB
Min. risoluzione grafica	1920 x 1080
Interfaccia dispositivo necessaria	USB; LAN Adapter - RJ45
Scheda di rete	Ethernet 1 Gbit
Protocollo di rete	Ethernet TCP/IP
Sistema operativo	Linux (debian based) Docker & Docker Compose; Microsoft Windows 11 64-bit; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; framework .NET 4.7.2 o superiore; (solo versioni entro il periodo di assistenza Microsoft)
Browser	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versioni supportate: vedere attuali note di rilascio)
Software necessario	VOD001 licenza server OPC UA per dispositivi VSE
Application	
Min. memoria del disco rigido	1 GB
Log files	
Min. memoria del disco rigido	5 GB
Non process data	
Min. memoria del disco rigido	5 GB
Process data	
Min. memoria del disco rigido	64 GB
Dati meccanici	
Peso	[g] 0,001
Osservazioni	
Osservazioni	Nota : Questo prodotto include il software in vigenza delle condizioni descritte in OPC Redistributables Agreement of Use della OPF Foundation nella versione corrente al momento dell'ordine