ZH4119

Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH120MSS0010K12



Applicazione		
Particolarità		contatti dorati; cavo schermato
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 30 AC/DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale	[A]	1,5
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Temperatura ambiente mobile	[°C]	-5...80
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	618,6
Dimensioni	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		zinco, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

ZH4119

Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH120MSS0010K12

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, nero, Ø 6,5 mm, schermato; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; Corpo: TPU; Fermo: zinco, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,4 Nm



Collegamento