


DN1022



スイッチング電源 DC 24 V

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A



1 ジャンパー 単式操作/並列操作 設定可能



電氣的仕様

定格電圧 (AC)	[V]	< 230
定格周波数 (AC)	[Hz]	50~60
入力電圧範囲、AC	[V]	100~240
出力電圧	[V]	24~28
保護クラス		I, (IEC 61140)
出力電圧	[V]	調整可能
出力電圧精度	[%]	2
最低出力電圧時の出力電流 (最大)	[A]	4.1
出力回路数		1
リップル	[mV]	50
効率 (定格 AC 230V / 50Hz)	[%]	90
デレーティング	[W/K]	2 (60~70 °C)
出力保持時間(定格 AC 230V / 50Hz)	[ms]	40

出力

短絡保護	有
過負荷保護回路	有

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-10~70
保護構造		IP 20

DN1022



スイッチング電源 DC 24 V

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A

試験 / 認証

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[年]	177

機械的仕様

重量	[g]	434
取り付け方法		レール, (TH35 (EN 60715))
材質		PC

ディスプレイ / パーツ

表示	機能	LED, 緑
----	----	--------


備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ねじ端子: ~2.5 mm²

接続



- | | |
|---|-----|
| 1 | 一次側 |
| 2 | 二次側 |